

## Luftdrucktabelle FOX DYAD RT2

Radgröße		26'						27.5'						29'	
		Claymore		Jekyll		Trigger		Jekyll		Trigger Kohlenstoff		Trigger Legierung		Trigger	
GESAMT- GEWICHT DES FAHRERS		POSITIV	NEGATIV	Positive	NEGATIV	POSITIV	NEGATIV	POSITIV	NEGATIV	POSITIV	NEGATIV	POSITIV	NEGATIV	POSITIV	NEGATIV
Lbs.	Kg	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi	Psi
100-109	45-49	188	159	188	159	188	175	200	180	175	180	175	150	160	135
110-119	50-54	207	175	207	175	207	191	220	200	195	195	195	165	180	150
120-129	54-59	226	191	226	191	226	206	240	215	210	210	210	180	195	165
130-139	59-63	245	206	245	206	245	222	260	230	230	225	225	190	215	180
140-149	64-68	264	222	264	222	264	238	280	245	250	240	245	205	230	190
150-159	68-72	282	238	282	238	282	254	300	265	265	255	260	220	245	205
160-169	73-77	301	254	301	254	301	270	320	280	280	265	280	235	260	220
170-179	77-81	320	270	320	270	320	286	340	300	295	280	295	250	275	235
180-189	82-86	339	286	339	286	339	302	360	315	315	295	315	265	295	250
190-199	86-90	358	302	358	302	358	318	380	330	335	315	335	285	310	260
200-209	91-95	376	318	376	318	376	334	400	350	350	325	350	300	325	275
210-219	95-99	395	334	395	334	395	349	420	365	370	340	370	310	340	290
220-229	100-104	414	349	414	349	414	365	445	385	385	355	385	325	360	300
230-239	104-108	433	365	433	365	433	381	460	400	405	370	405	340	375	315
240-249	109-113	450	381	450	381	450	397	480	415	420	385	420	355	390	330
UNTERER GRENZWERT F. LUFTDRUCK:		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
OBERER GRENZWERT F. LUFTDRUCK:		450	400	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400

### Federweg-Modus einstellen

Der DYAD RT2 hat zwei Federweg-Modi, die über die am Lenker montierten Fernsteuerungshebel aktiviert werden. Das Umschalten zwischen den Modi ändert den Sag des Fahrrads und die Tretlagerhöhe und bietet somit ein höheres Tretlager und steilere Winkel für Steigungen, oder alternativ ein tieferes Tretlager und flachere Winkel für Abfahrten der Fahrer in jeder Fahrsituation in der richtigen Position. Grundsätzlich ist es so, als hätte man zwei verschiedene Fahrräder, die Ihnen auf Knopfdruck mit einem Schalter zur Verfügung stehen.

### Zum Betrieb des Fernsteuerungshebels:

Drücken Sie den Hebel nach vorne, bis er in der ELEVATE 90 mm Position einrastet.

Drücken Sie den Hebel, um den Hebel wieder zu lösen und lassen Sie den Hebel durch die Seilspannung zurück in die Position FLOW 150 mm rutschen.